

Technisches Datenblatt

Kabelklammer, für 10 Leitungen, flammwidrig



Artikelnummer: 2204924



Flammwidrige Ausführung, speziell für die Verwendung in Zwischendecken.
Thermopl. Polyester, steingrau RAL 7030, flammwidrig nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C, bzw. V-O nach UL 94, halogenfrei.
Klemmhöhe 9 mm, mit Distanzstück 13 mm.
Befestigungsloch 6 mm Ø.
2034/F für max. 10 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm²



PBPT Polybutylenterephthalat

Stammdaten

Artikelnummer	2204924
Typ	2034 F
Bezeichnung 1	Kabelklammer
Hersteller	OBO
Dimension	2x5 NYM3x1,5
Farbe	steingrau; RAL 7030
Werkstoff	Polybutylenterephthalat
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,808 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5	10
Ausführung flammwidrig	nein
flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	ja
Mit Dübel	nein