

# Technisches Datenblatt

## Bügelshelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne

Artikelnummer: 1177281



Passend zu allen C-Proflschienen mit 18 mm und 22 mm Schlitzweite.  
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe lichtgrau RAL 7035.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	1177281
Typ	2056U 3 28 FT
Bezeichnung 1	Bügelshelle
Bezeichnung 2	3-fach
Hersteller	OBO
Dimension	22-28mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	10,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Bügelzelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne



Artikelnummer: 1177281

### Abmessungen



Maß A	20 mm
Maß B	33 mm
Maß C	34 mm
Maß G	M6
Maß H	119 mm
Maß L	47 mm
Maß t	2 mm
Maß x	5 mm

### Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre	3
für 1 Kabel H	59 mm
für 1 Kabel L	34 mm
für 2 Kabel H	89 mm
für 2 Kabel L	47 mm
für 3 Kabel H	119 mm
für 3 Kabel L	47 mm
für Rohrdurchmesser max.	25 mm
für Rohrdurchmesser min.	25 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.	22 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.	18 mm
Halogenfrei	ja
Max. Anzugsdrehmoment	3 Nm
Mit Kunststoffwanne	ja
Mit Metallwanne	nein
Montageart	Profilschiene
Schlagfest	nein
Spannbereich D max.	28 mm
Spannbereich D min.	22 mm
Zusatz Oberfläche	feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff	Stahl
Mit Gegenwanne	nein
Werkstoff der Wanne	Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne	Polypropylen