

Technisches Datenblatt

Trägerklammer

Artikelnummer: 5327083



Die beiden Klammern werden am Flansch verklemmt. Zur Einzelabhängung von Bauteilen.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	5327083
Typ	325 80 FT
Bezeichnung 1	Befestigungsklammer
Hersteller	OBO
Dimension	80mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	32 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Trägerklammer

Artikelnummer: 5327083



Abmessungen



Breite	40 mm
Höhe	60 mm

Technische Daten

Befestigungsart	klemmen
Befestigungsloch	11 mm
Bruchlast	6 kN
Flanschdicke F min.	80 mm
Scharnier justierbar	nein
Scharnierend	nein