

Technisches Datenblatt

Wand- und Stielausleger AWG 15 FT

Artikelnummer: 6420610



Leichter Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte für die schraubenlose Gitterrinnenbefestigung. Befestigung des Auslegers am U-Stiel ab der Breite 400 mm mit Sechskantschraube durch beide Holme des Stiels. Bitte dazu die passenden Distanzstücke einsetzen.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Artikelnummer | 6420610 |
| Typ | AW G 15 31 FT |
| Bezeichnung 1 | Wand- und Stielausleger |
| Bezeichnung 2 | für Gitterrinne |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | B310mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 35 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Wand- und Stielausleger AWG 15 FT

Artikelnummer: 6420610



Abmessungen




| | |
|--------|--------|
| Länge | 40 mm |
| Breite | 310 mm |
| Höhe | 65 mm |
| Maß A | 40 mm |
| Maß B | 310 mm |
| Maß H | 65 mm |

Technische Daten

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Ausführung | Wand- und Stielausleger |
| F in kN | 1,5 kN |
| Funktionserhalt | nein |
| für Breite max. | 300 mm |
| für Breite min. | 300 |
| Lochdurchmesser | 11 mm |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Winkelbereich max. | 90 mm |
| Winkelbereich min. | 90 mm |

Belastungen



Belastungsdiagramm Ausleger Typ AW G 15

- 1 Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
- 2 Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm

Belastungskennwerte Dübel für Wand- und Stielausleger AWG 15

| Dübel Typ | Wandbefestigung | | | | | | | |
|----------------|-------------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|
| | Maximale Belastung [kN] | | | | | | | |
| | Auslegerbreite [mm] | | | | | | | |
| | 110 | 160 | 210 | 310 | 410 | 510 | 560 | 610 |
| BZ3 10x90/0-30 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,47 | 1,25 | 1,13 | 0,95 | 0,94 |

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Technisches Datenblatt

Wand- und Stielausleger AWG 15 FT

Artikelnummer: 6420610



Belastungswerte für AWG 15 am Hängestiel

| Stiel | Maximale Belastung F ges. in kN | | | |
|------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|
| | Auslegerlänge in mm | | | |
| | 100 | 200 | 300 | 400 |
| US 3 K/ 20 - 60 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,3 |
| US 3 K/ 70 - 120 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,3 |
| US 5 K/ 20 - 60 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| US 5 K/ 70 - 120 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,5 |