

# Technisches Datenblatt

Verdrahtungskanäle BE-DIN 62,5,  
Kanalbreite 87,5  
Artikelnummer: 6132376



Verdrahtungskanal zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank.  
Direkte Wandmontage mit doppelseitigem Klebeband oder über die integrierte Bodenlochung. Schwer entflammbar und selbstverlöschend nach Entzug einer einwirkenden Flamme. Die Stege im Kanalunterteil können werkzeuglos ausgebrochen werden.  
Geprüft nach DIN EN 50085-2-3.  
Unter- und Oberteil im Set.



**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

Artikelnummer	6132376
Typ	BEDIN 6287 sgr
Bezeichnung 1	Verdrahtungskanal
Bezeichnung 2	BE DIN Set 62,5x87,5 7030
Hersteller	OBO
Farbe	steingrau; RAL 7030
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	28
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	74,72 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

## Abmessungen

Länge	2.000 mm
Breite	88 mm
Höhe	63 mm

# Technisches Datenblatt

Verdrahtungskanäle BE-DIN 62,5,  
Kanalbreite 87,5  
Artikelnummer: 6132376



## Technische Daten

Ausführung der Seitenwand	geschlitzt
Befestigungsart	Bodenlochung
Flexibel	nein
Halogenfrei	nein
Kriechstromfest	ja
Mit Oberteil	ja
Nutzquerschnitt	45 cm <sup>2</sup>
Schlitzabstand	10 mm
Schlitzbreite	4 mm
Selbstverlöschend	ja