


Technisches Datenblatt

Formteil 45° links BKRS 100 FS

Artikelnummer: 6061916



Kabelrinnenformstück mit 45° Grad Schnitt, zur Erstellung von Bögen bei begehbaren Kabelrinnen.



St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6061916
Typ	BKRS 1050 45L FS
Bezeichnung 1	Kabelrinne BKRS
Bezeichnung 2	Gehrung links
Hersteller	OBO
Dimension	100x500x1000
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	794,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Formteil 45° links BKRS 100 FS

Artikelnummer: 6061916



Abmessungen



Länge	1.000 mm
Breite	500 mm
Höhe	100 mm
Blechstärke	2 mm
Maß B	500 mm
Maß H	100 mm
Maß L	1.000 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	45°
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Bauform	Bogen starr
Begehbar	ja
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	ja
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	ja
Temperatureinsatzbereich max.	120 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-20 °C
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt