

Bodenstütze zur Montage der Geräteeinbaukanäle vor Fensterfronten.



**St** Stahl

### Stammdaten

Artikelnummer	6288900
Typ	BOS400
Bezeichnung 1	Bodenstütze
Hersteller	OBO
Dimension	400mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	110 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Bodenstütze


Artikelnummer: 6288900



### Abmessungen



Länge	380 mm
Breite	35 mm
Höhe	50 mm



# Technisches Datenblatt

## Bodenstütze

Artikelnummer: 6288900



### Technische Daten

Ausführung	400-500mm
Ausführung	Bodenmontage
Befestigungsart	aufschraubbar
Kanalmontage	verschrauben
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C