

Technisches Datenblatt

Bügelshelle 2056 F-Fuß, 2-fach, Metalldruckwanne, FT

Artikelnummer: 1187439



Bügelshelle mit F-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an Flacheisen. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.



St Stahl

FT tauchfeuverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1187439
Typ	BS-F2-M-46 FT
Bezeichnung 1	Bügelshelle 2056
Bezeichnung 2	2-fach
Hersteller	OBO
Dimension	40-46mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	13,681 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 F-Fuß, 2-fach, Metalldruckwanne, FT

Artikelnummer: 1187439



Abmessungen

Länge	25 mm
Breite	51 mm
Höhe	135 mm
Blechstärke	2 mm
Maß A	25 mm
Maß B	51 mm
Maß C	33 mm
Maß G	M8
Maß H	135 mm
Maß L	43 mm
Maß t	2 mm

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre	2
für Rohrdurchmesser max.	46 mm
für Rohrdurchmesser min.	40 mm
Gewinde	M8
Halogenfrei	ja
Länge Außenmaß	33 mm
Max. Anzugsdrehmoment	5 Nm
Mit Metallwanne	ja
Montageart	flaches Profil
Schlitzweite	10 mm
Spannbereich D max.	46 mm
Spannbereich D min.	40 mm
Zusatz Oberfläche	feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff	Stahl
Mit Gegenwanne	nein
Werkstoff der Wanne	Stahl