

Technisches Datenblatt

Symmetrische Bodenstütze, Traverse 300

Artikelnummer: 6044404



Traverse der symmetrischen Bodenstütze für das BKRS-System, passend für Unterteil Typ BSSU 190 2030. Einsetzbar für begehbare Kabelrinnen Breite 300 mm. Mit Gewindedurchzügen zum spanlosen Montieren von Kabelrinnen. Befestigung an Unterteil mit 4x FKS Flachkopfschraube M6. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6044404
Bezeichnung 1	Symmetrische Bodenstütze
Bezeichnung 2	Traverse, Breite 300 mm
Hersteller	OBO
Dimension	B300mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	50,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Symmetrische Bodenstütze, Traverse 300



Artikelnummer: 6044404

Abmessungen



Länge	46 mm
Breite	295 mm
Höhe	26 mm
Maß B	295 mm
Maß L	200 mm

Technische Daten

Ausführung	sonstige
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite max.	300 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite min.	300 mm
Geeignet für Rinnen-/Leiterbreite	300 mm
Rinnenbefestigung	schraubbar
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein