


Technisches Datenblatt

Oberteil für 2-fach-Gerätedose für WDK-Kanäle, Kanalhöhe
150 mm

Artikelnummer: 6194125



Oberteilabschnitt 2-fach für den Geräteeinbau in WDK-Kanälen in Verbindung mit der Geräteeinbaudose Typ 2390.




PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6194125
Typ	D2-2 150RW
Bezeichnung 1	Oberteil
Bezeichnung 2	für Geräteeinbau 2-fach
Hersteller	OBO
Dimension	150x300mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen



Länge	300 mm
Breite	150 mm
Höhe	15 mm

Technisches Datenblatt

Oberteil für 2-fach-Gerätedose für WDK-Kanäle, Kanalhöhe
150 mm

Artikelnummer: 6194125



Technische Daten

Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C