


# Technisches Datenblatt

Oberteil für 3-fach-Gerätedose für WDK-Kanäle, Kanalhöhe  
170 mm

Artikelnummer: 6194214



Oberteilabschnitt 3-fach für den Geräteeinbau in WDK-Kanälen in Verbindung mit der Geräteeinbaudose Typ 2390.




**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

Artikelnummer	6194214
Typ	D2-3 170RW
Bezeichnung 1	Oberteil
Bezeichnung 2	für Geräteeinbau 3-fach
Hersteller	OBO
Dimension	170x300mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	10,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

## Abmessungen



Länge	300 mm
Breite	170 mm
Höhe	14 mm

# Technisches Datenblatt

Oberteil für 3-fach-Gerätedose für WDK-Kanäle, Kanalhöhe  
170 mm

Artikelnummer: 6194214



## Technische Daten

Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C