

Technisches Datenblatt

Deckel für Bogen 90° BKRS FS

Artikelnummer: 6049382



Deckel für 90°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.
Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6049382
Typ	DFB90 BKR 600 FS
Bezeichnung 1	Deckel für Bogen 90°
Bezeichnung 2	begehbar
Hersteller	OBO
Dimension	B600mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	816,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Deckel für Bogen 90° BKRS FS

Artikelnummer: 6049382



Abmessungen



Länge	857 mm
Breite	857 mm
Höhe	17 mm
Blechstärke	2 mm
Maß B	600 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Anzahl Drehriegel	5 St.
Befestigungsart	Drehriegel
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein