# **Technisches Datenblatt**

## Deckel für 90°-Bogen Magic DD

Artikelnummer: 7138542



Deckel für 90° Bogen mit vormontierten Drehriegeln. Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.





St Stahl

Ola

bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

#### Stammdaten

Artikelnummer	7138542
Тур	DFBM 90 150 DD
Bezeichnung 1	Deckel Bogen 90°
Bezeichnung 2	für Bogen RBM 90 150
Hersteller	OBO
Dimension	B=150mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	28,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

# **Technisches Datenblatt**

# Deckel für 90°-Bogen Magic DD





# Abmessungen 90° ®

Breite	150 mm
Breite	6 in
Blechstärke	0,05 in
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	150 mm

### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Befestigungsart	Drehriegel
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein