

# Technisches Datenblatt

## Deckel für Gitterrinne, rastbar FT

Artikelnummer: 6001822



Rastbarer Deckel für Gitterrinnen Typ GR und GRM. Schützt Kabel und Leitungen vor Beschädigungen und Verunreinigungen und Feuchtigkeit von oben. Für industrielle Bereiche wie Maschinen- und Anlagenbau geeignet. Mit Quersicken ab 400 mm Breite. Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind unter Umständen zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Artikelnummer       | 6001822            |
| Typ                 | DGRR 100 FT        |
| Bezeichnung 1       | Deckel rastbar     |
| Bezeichnung 2       | für Gitterrinne    |
| Lieferbar ab        | 01.04.2019         |
| Hersteller          | OBO                |
| Dimension           | 100x3000           |
| Werkstoff           | Stahl              |
| Oberfläche          | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm     | DIN EN ISO 1461    |
| Kleinste VK-Einheit | 3                  |
| Mengeneinheit       | Meter              |
| Gewicht             | 83 kg              |
| Gewichtseinheit     | kg/100 m           |


# Technisches Datenblatt

Deckel für Gitterrinne, rastbar FT

Artikelnummer: 6001822



## Abmessungen



|             |          |
|-------------|----------|
| Länge       | 3.000 mm |
| Breite      | 98 mm    |
| Breite      | 3,86 in  |
| Höhe        | 15 mm    |
| Höhe        | 0,59 in  |
| Blechstärke | 0,75 mm  |
| Maß B       | 98 mm    |

## Technische Daten

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Befestigungsart           | aufrastend |
| Funktionserhalt           | nein       |
| Geeignet für Gitterrinne  | ja         |
| Geeignet für Kabelleiter  | nein       |
| Geeignet für Kabelrinne   | nein       |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein       |