# **Technisches Datenblatt**

### Deckel für Gitterrinne, rastbar FT

Artikelnummer: 6001834





Rastbarer Deckel für Gitterrinnen Typ GR und GRM. Schützt Kabel und Leitungen vor Beschädigungen und Verunreinigungen und Feuchtigkeit von oben. Für industrielle Bereiche wie Maschinen- und Anlagenbau geeignet. Mit Quersicken ab 400 mm Breite.

Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind unter Umständen zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.

(€

St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

#### Stammdaten

Artikelnummer	6001834
Тур	DGRR 600 FT
Bezeichnung 1	Deckel rastbar
Bezeichnung 2	für Gitterrinne
Lieferbar ab	01.04.2019
Hersteller	OBO
Dimension	600x3000
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	418 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

# **Technisches Datenblatt**

# Deckel für Gitterrinne, rastbar FT





Abmessungen		
600 ½	Länge	3.000 mm
	Breite	598 mm
	Breite	23,54 in
	Höhe	15 mm
	Höhe	0,59 in
	Blechstärke	0,75 mm
	Maß B	598 mm

Technische Daten		
[	Befestigungsart	aufrastend
I	Funktionserhalt	nein
	Geeignet für Gitterrinne	ja
	Geeignet für Kabelleiter	nein
	Geeignet für Kabelrinne	nein
I	Rostfreier Stahl, gebeizt	nein