

Technisches Datenblatt

Standfuß für FangFix-System min. 10 kg

Artikelnummer: 5403110



- System bestehend aus FangFix-Stein mit Basis und Klemme
- FangFix-Klemme aus VA; Blitzstrom geprüft mit 100 kA (10/350)
- 16 kg Stein mit Ø 365 mm, hohe Standfestigkeit
- Schnelle und einfache Montage der Fangstange per Dübeltechnik
- Beton, frostbeständig
- Der FangFix-Stein ist stapelbar
- passend für Ø 16 mm Rohr-Fangstangen



BET Beton

Stammdaten

Artikelnummer	5403110
Typ	F-FIX-10B
Bezeichnung 1	FangFix-System
Bezeichnung 2	Komplettsystem
Hersteller	OBO
Dimension	10kg
Werkstoff	Beton
Kleinste VK-Einheit	77
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1058 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technische Daten

Aufnahme Fangstange	Gewinde
Ausführung	Sockel
Gewicht	10 kg
Nenngröße Ø	295 mm
Passung	Rd 8 mm
Verjüngt	nein