### **Technisches Datenblatt**

## Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GA-53130



Artikelnummer: 6112523



Inneneck 90° aus Aluminium zur Richtungsänderung von Gerätee<br/>inbaukanälen Rapid 45-2 GA.... .

#### Hinweis:

Bei eloxierten Geräteeinbaukanälen und Formteilen aus Aluminium lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Einbaugeräte mit 45 mm Größe können direkt eingeklickt werden. Bei Verwendung von Haubenformteilen aus PC/ABS kommt es aufgrund der unterschiedlichen Materialien zu Farbtonunterschieden.





Aluminium



eloxiert

### Stammdaten


Artikelnummer	6112523
Тур	GA-IS53130EL
Bezeichnung 1	Inneneck
Bezeichnung 2	Alu starre Form
Hersteller	OBO
Dimension	53x130x175
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	89,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

## **Technisches Datenblatt**

# Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GA-53130



**Artikelnummer: 6112523** 



Anzahl der Oberteile	2
Ausführung	Unterteil
Form	symmetrisch
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	nein
Oberteilbreite	45 mm
Oberteilbreite 2	45 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-15 °C
Winkelbereich min.	90 mm