


# Technisches Datenblatt

Montagewinkel, 90° mit 6 Löchern A2

Artikelnummer: 1124796



Verstärkter Montagewinkel mit 6 Löchern zur Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm im Winkel von 90°. Zusätzliche Befestigungsmöglichkeit einer Strebe im Winkel von 45° mit einer Verstellmöglichkeit von +/- 30°. Für Winkel von 15° bis 75° einsetzbar.



- A2** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

## Stammdaten

Artikelnummer	1124796
Typ	GMS 6 KD A2
Bezeichnung 1	Knotendreieck
Bezeichnung 2	90°, mit 6 Löchern
Hersteller	OBO
Dimension	104x104x43x5
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	48,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Montagewinkel, 90° mit 6 Löchern A2

Artikelnummer: 1124796



## Abmessungen



Länge	104 mm
Breite	104 mm
Höhe	43 mm

## Technische Daten

Ausführung	90°-Winkel
Ausführung	Winkel
Geeignet für Profilformen	C-Profil
Lochgröße	13 mm
Materialstärke	5 mm
Mit Schraubenzubehör	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein