

Von außen übergreifender Verbinder mit 4 Löchern zur Längsverbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm



<b>A4</b>	Edelstahl, rostfrei
<b>2B</b>	blank, nachbehandelt

#### Stammdaten

Artikelnummer	1124715
Typ	GVMS 4 ASV A4
Bezeichnung 1	Abstützverbinder
Bezeichnung 2	U-Profil, mit 4 Löchern
Hersteller	OBO
Dimension	200x48x30
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	24,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

#### Abmessungen

Länge	200 mm
Breite	48 mm
Höhe	22 mm

# Technisches Datenblatt

Verbinder A4

Artikelnummer: 1124715



## Technische Daten

Ausführung	mit Durchgangslochung 13 mm
Ausführung	Außenverbinder
Geeignet für Profilformen	C-Profil
Lochgröße	13 mm
Materialstärke	2 mm
Mit Schraubenzubehör	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein