

# Technisches Datenblatt

## Kopfplatte, variabel FT

Artikelnummer: 6349153



Variable Kopfplatte für die Montage an US 7-Stiel.  
Befestigungsmaterial (2 Sechskantschrauben SKS 12x80 und Distanzstück DSK 45) bitte separat bestellen. Die maximale Winkeleinstellung beträgt einseitig 30°.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6349153
Typ	KU 7 VQP FT
Bezeichnung 1	Kopfplatte
Bezeichnung 2	für US 7-Stiel, variabel
Hersteller	OBO
Dimension	200x100
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	181,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Kopfplatte, variabel FT

Artikelnummer: 6349153



### Abmessungen



Länge	200 mm
Breite	100 mm
Höhe	130 mm

### Technische Daten

Ausführung	Schraubkopfplatte
Geeignet für Deckenbefestigung	ja
Geeignet für Konsolenbefestigung	nein
Geeignet für Profilformen	U-Profil
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Winkelbereich max.	30 mm
Winkelbereich min.	0 mm