

Technisches Datenblatt

90°-Bogen 110 FS

Artikelnummer: 6225130



Bogen 90° horizontal mit geschweißter Sprosse für alle Kabellertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6225130
Typ	LB 90 1160 R3 FS
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	110x600
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	646,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

Breite	600 mm
Höhe	110 mm
Maß B	600 mm
Maß R	600 mm

Technisches Datenblatt

90°-Bogen 110 FS

Artikelnummer: 6225130



Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Holmstärke	1,5 mm