## **Technisches Datenblatt** 90°-Bogen 60 FT

Artikelnummer: 6225066



Bogen 90° horizontal mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm. Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.





Stahl

tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

|                     | _                  |
|---------------------|--------------------|
| Artikelnummer       | 6225066            |
| Тур                 | LB 90 640 R3 FT    |
| Bezeichnung 1       | Bogen 90°          |
| Bezeichnung 2       | für Kabelleiter    |
| Hersteller          | ОВО                |
| Dimension           | 60x400             |
| Werkstoff           | Stahl              |
| Oberfläche          | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm     | DIN EN ISO 1461    |
| Kleinste VK-Einheit | 1                  |
| Mengeneinheit       | Stück              |
| Gewicht             | 392,1 kg           |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.         |

# **Technisches Datenblatt**

### 90°-Bogen 60 FT

Artikelnummer: 6225066



### Abmessungen



| 400 mm |
|--------|
| 60 mm  |
| 400 mm |
| 400 mm |
| (      |

#### Technische Daten

| Abbiegung (Winkel)         | 90°            |
|----------------------------|----------------|
| Ausführung der Sprossen    | Profil gelocht |
| Ausführung des Seitenholms | flaches Profil |
| Ausführung Verbinder       | ohne Verbinder |
| Funktionserhalt            | nein           |
| Richtungsänderung          | horizontal     |
| Rostfreier Stahl, gebeizt  | nein           |
| Scharnierend               | nein           |
| Seitenlochung              | nein           |
| Weitspann-Ausführung       | nein           |
| Holmstärke                 | 1,5 mm         |
|                            |                |