

Technisches Datenblatt

Rohrerder LE, A4

Artikelnummer: 5000335



- anreihbares Rohrerder-System zum Errichten von Tiefenerdern (Typ A)
- die Kontaktierung der Rohrerder LE erfolgt über das vormontierte Muffenstück
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) und DIN EN 62561-2
- zur Verwendung von z. B. Antennenerdung, Blitzschutzerdung etc.

A4 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	5000335
Typ	LE ERDER V4A
Bezeichnung 1	LightEarth
Bezeichnung 2	Tiefenerder
Hersteller	OBO
Dimension	1,5m
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4404
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	235 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Rohrerder LE, A4

Artikelnummer: 5000335



Abmessungen



Länge	1.500 mm
Maß D	25 mm
Maß L	1.500 mm

Technische Daten

Ausführung	sonstige
Bauform Tiefenerder	Rohrerder
Profilart	rund D=25 mm
Verbindungsart	sonstige