

Technisches Datenblatt

Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40040

Artikelnummer: 6249167



Inneneck zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil



St

Stahl

FSK

bandverzinkt / kunststoffbeschichtet

Stammdaten

Artikelnummer	6249167
Typ	LKM I40040RW
Bezeichnung 1	Inneneck
Hersteller	OBO
Dimension	40x40mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	28 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40040

Artikelnummer: 6249167



Abmessungen

Länge	160 mm
Breite	40 mm
Höhe	44 mm
Maß a	160 mm



Technische Daten

Ausführung	Unterteil
Befestigungsart	Bodenlochung
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	ja
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich min.	90 mm