

Technisches Datenblatt

Drahthaltesteg für Typ LKVH

Artikelnummer: 6178650



Drahthaltesteg für halogenfreie Verdrahtungskanäle Typ LKVH. Der Drahthaltesteg verhindert das Herausfallen bereits eingelegter Leitungen. Durch Sollbruchstellen ist die Länge für unterschiedliche Kanalbreiten reduzierbar auf 38, 28 und 23 mm.



PS Polystyrol

Stammdaten

Artikelnummer	6178650
Typ	LKV H H
Bezeichnung 1	Drahthaltesteg
Bezeichnung 2	für LKV/H
Hersteller	OBO
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polystyrol
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,349 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

Breite	56 mm
Höhe	25 mm
Maß a	56 mm
Maß b	25 mm

Technisches Datenblatt

Drahthaltesteg für Typ LKVH

Artikelnummer: 6178650



Technische Daten

An Kanalbreite anpassbar	ja
Halogenfrei	ja
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C