Technisches Datenblatt

Multifunktionsverbinder FS

Artikelnummer: 6225718



Multifunktionsverbinder zur Verbindung von Kabelleitern mit der Seitenhöhe 60mm. Es können symmetrische und asymmetrische Reduzierungen, stufenlose Bögen von 0-60° und Anbauabzweige erstellt werden.





St

Stahl

FS

bandverzinkt

Stammdaten


| Artikelnummer | 6225718 | |
|---------------------|-------------------------|--|
| Тур | LMFV 660 FS | |
| Bezeichnung 1 | Multifunktionsverbinder | |
| Bezeichnung 2 | für Kabelleiter | |
| Hersteller | OBO | |
| Dimension | 60x600 | |
| Werkstoff | Stahl | |
| Oberfläche | bandverzinkt | |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 | |
| Kleinste VK-Einheit | 1 | |
| Mengeneinheit | Stück | |
| Gewicht | 149,3 kg | |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. | |
| | | |

Technisches Datenblatt

Multifunktionsverbinder FS







| Technische Daten | | | |
|------------------|---|----------------------------|--|
| | Ausführung | Längs- und Winkelverbinder | |
| | Funktionserhalt | nein | |
| | Geeignet für Gitterrinne | nein | |
| | Geeignet für Kabelleiter | ja | |
| | Geeignet für Kabelrinne | nein | |
| | Geeignet für Kabeltragsystembreite max. | 600 mm | |
| | Geeignet für Kabeltragsystembreite min. | 600 mm | |
| | Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 60 mm | |
| | Gelenkverbinder horizontal | nein | |
| | Gelenkverbinder vertikal | nein | |
| | Rostfreier Stahl, gebeizt | nein | |
| | Verbindungsart | Schraubverbinder | |