Technisches Datenblatt

Blitzstromableiter MCF 35, 400/690 V, 3-polig mit FS

Artikelnummer: 5096976





Blitzstromableiter Typ 1

- komplett montierte 3-polige Anschlusseinheit
- zum Blitzschutzpotentialausgleich nach DIN EN 62305 (IEC 62305)

- Blitzstromableitvermögen 35 kA (10/350) pro Pol
 netzfolgestromlöschend 50 kAeff, Ableitervorsicherung bis 400 A gL/gG
 egekapselte, nicht ausblasende Funkenstrecken-Ableiter zum Einsatz in Verteil-
- · Abtrennvorrichtung mit optischer Anzeige
- Fernsignalisierung mit potentialfreiem Wechslerkontakt
 Zur fertigen Montage auf Sammelschienen oder Wänden

Anwendung: Ausnahmslos für 400/690V Netzsysteme





Aluminiumdruckguss

Stammdaten

Artikelnummer	5096976
Тур	MCF 35-P3+FS-440
Bezeichnung 1	LightningController
Bezeichnung 2	dreipolige Ausführung
Hersteller	OBO
Dimension	440V
Farbe	alu
Werkstoff	Aluminiumdruckguss
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	400 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Blitzstromableiter MCF 35, 400/690 V, 3-polig mit FS



Artikelnummer: 5096976

