

Technisches Datenblatt


Senkkopfanker MMS-plus F 7,5x80

Artikelnummer: 3498160



Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Mit Senkkopf für universelle Befestigungen. Torx-Antrieb T40.

Gemäß EAD geprüfetes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäischer Technischer Bewertung (ETA) und Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachgewiesen.



St Stahl

VZ verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	3498160
Typ	MMS+ F 7.5x80
Bezeichnung 1	Senkkopfanker
Hersteller	OBO
Dimension	7,5x80
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	verzinkt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Senkkopfkanker MMS-plus F 7,5x80

Artikelnummer: 3498160



Abmessungen



Abmessung	7,5x80
Länge	80 mm
Maß L	80 mm

Technische Daten

Ausführung Dübel/Nägel/Schrauben	Spiraldübel
Bohrungsdurchmesser min.	6 mm
Kopfdurchmesser	15,5 mm
Schraubensystem	Torx