

# Technisches Datenblatt

USB 2.0/3.0-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss

Artikelnummer: 6104874



Multimediaträger mit einer USB 3.0-Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, USB 3.0-Buchse Typ A mit Schraubanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

**PC** Polycarbonat

## Stammdaten

Artikelnummer	6104874
Typ	MTG-U3A S RW1
Bezeichnung 1	Multimediaträger USB 3.0 A
Bezeichnung 2	Buchse mit Schraubanschluss
Hersteller	OBO
Dimension	45x45mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

USB 2.0/3.0-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als  
Schraubanschluss


Artikelnummer: 6104874



## Abmessungen



Breite	45 mm
Höhe	45 mm



## Technische Daten

Anzahl der Einheiten	1
Ausführung der Oberfläche	matt
Befestigungsart	einrasten
Beschriftungsfeld	mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei	ja
Klappdeckel	nein
Lüsterklemme	nein
Mit Aufdruck	ja
Mit Staubschutz	nein
Schutzart	IP20
Tiefe	9 mm
Tragring	nein
Transparent	nein
Verwendung	USB
Zugentlastungsmöglichkeit	nein
Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte