

Technisches Datenblatt

Trägerplatte 2 x Typ P für Montageträger

Artikelnummer: 7407817



Trägerplatte zur Aufnahme von zwei Anschlussbuchsen der Datentechnik, Typ Panduit in Verbindung mit Panduit-Adapter CMNZABL-X oder CMNZAWH-X. Abmessung einer Montageöffnung in mm: 19,8 x 21,2.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7407817
Typ	MTM 2P
Bezeichnung 1	Trägerplatte
Bezeichnung 2	mit 2 x Lochbild Typ P
Hersteller	OBO
Dimension	72 x 52,2
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Trägerplatte 2 x Typ P für Montageträger

Artikelnummer: 7407817



Abmessungen



Länge 72 mm

Technische Daten

Anschlussmöglichkeit	2 Anschlussbuchsen der Datentechnik, Typ Panduit in Verbindung mit Panduit-Adapter CMNZABL-X oder CMNZAWH-X
Anzahl der einbaubaren Geräte	2
Anzahl der Zugentlastungen	0
Ausführung	Trägerform
Befestigungsart	aufrastrbar
Beschriftungsfeld	nein
Bodenbelagsschutzrahmen	nein
Bodenblech	nein
Bodenbündig versenkbar	nein
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Einbauöffnung für Aufflurtank	nein
Entkoppelbar	nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau	ja
Geeignet für Unterflurkanal	ja
Mit Bodenbelagsaussparung	nein
Schwerlastausführung	nein
Tiefe	48,6 mm
Zugentlastungsmöglichkeit	ja