

Technisches Datenblatt

Bohrschablone für Einspeisekanal

Artikelnummer: 7403881



Bohrschablone für das bauseitige Herstellen aller benötigten Löcher zur Montage einer in der Länge zugeschnittenen Kanaleinheit ohne Bürstenleiste.



- St** Stahl
- FS** bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7403881
Typ	OKB BS E
Bezeichnung 1	Bohrschablone
Bezeichnung 2	für Einspeisekanal
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	82,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung	nein
Art des Zubehörs	sonstige
Bodenblech	ja
Bodenpflege	trocken
Deckelbefestigung rastend	nein
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Entkoppelbar	ja

Technisches Datenblatt

Bohrschablone für Einspeisekanal



Artikelnummer: 7403881

Technische Daten

Geeignet für Dehnungsfuge	nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein
Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal	ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	nein
Mindestestrichhöhe	85
Mit Anschlussöffnung	nein
Mit Potentialausgleich	nein
Mit Überstand	ja
Nivellierbereich min.	0 mm
Oberteil abnehmbar	ja