

Technisches Datenblatt

Reduzierstück gerade, von Kanalhöhe 80 mm auf 40 mm,
reinweiß

Artikelnummer: 7218100



Reduzierstück mit intumeszierendem Brandschutzgewebe zur symmetrischen Reduzierung bei gerader Kanalstrecke von PLM D 0810 auf PLM D 0410. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM Sl. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke.



- St** Stahl
- P** pulverbeschichtet

Stammdaten

Artikelnummer	7218100
Typ	PLM RP 0810 RW
Bezeichnung 1	Reduzierung
Bezeichnung 2	mit Brandschutzgewebe
Hersteller	OBO
Dimension	360x100x80
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	pulverbeschichtet
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	70,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

Maß h	40 mm
Maß H	80 mm

Technisches Datenblatt

Reduzierstück gerade, von Kanalhöhe 80 mm auf 40 mm,
reinweiß

Artikelnummer: 7218100



Technische Daten

Anzahl der brennbaren Seiten	4
Deckelbefestigung	sonstige
Ummantelung	Stahl