

# Technisches Datenblatt

## Gelenkbogen-Element, vertikal 60 A4

Artikelnummer: 7075675



Gelenkbogen-Element, vertikal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.  
Gelenkverbinder RGV 60 sind anteilig separat zu bestellen.  
RGV 60 und Sechskantschrauben SKS 8x16 sind separat zu bestellen.



<b>A4</b>	Edelstahl, rostfrei
<b>2B</b>	blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	7075675
Typ	RGBEV 630 A4
Bezeichnung 1	Gelenkbogen-Element
Bezeichnung 2	vertikal
Hersteller	OBO
Dimension	60x300
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	96 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

Breite	300 mm
Höhe	60 mm
Blechstärke	1 mm
Maß B	300 mm

# Technisches Datenblatt

Gelenkbogen-Element, vertikal 60 A4

Artikelnummer: 7075675



## Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	verstellbar
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Bauform	Gelenkbogen Element
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	vertikal steigend/fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Temperatureinsatzbereich max.	120 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-20 °C
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt