


# Technisches Datenblatt

## T-Abzweigstück Magic 60 FT

Artikelnummer: 6041350



T-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6041350
Typ	RTM 640 FT
Bezeichnung 1	T-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	60x400
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	359,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## T-Abzweigstück Magic 60 FT

Artikelnummer: 6041350



### Abmessungen



Breite	400 mm
Breite	16 in
Höhe	60 mm
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	400 mm

### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	ja
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt
Holmstärke	1,25 mm