

# Technisches Datenblatt

Unterflurkanal, 2-teilig, 2-zügig, Kanalhöhe 28 mm

Artikelnummer: 7400256



Unterflurkanal (2-teilig) zur Verlegung von Kabeln und Leitungen in estrichüberdeckten Unterflur-Systemen nach EN 50085-2-2. Abnehmbarer und durchgängig aufrastbarer Kanaldeckel. Mit Trennsteg im Kanalunterteil. Die profilierten Seitenwände bieten eine Rastfunktion, um den Kanaldeckel auf das Kanalunterteil zu rasten. Die Versteifungssicken im Kanaldeckel dienen zur Stabilisierung.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

## Stammdaten

Artikelnummer	7400256
Typ	S2 19028-2
Bezeichnung 1	Unterflurkanal, 2-teilig
Bezeichnung 2	2-zügig
Hersteller	OBO
Dimension	2000x190x28
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	302,537 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

## Abmessungen

Länge	2.000 mm
Breite	190 mm
Höhe	28 mm
Maß a	80 mm
Maß b	110 mm
Maß h	28 mm

# Technisches Datenblatt

Unterflurkanal, 2-teilig, 2-zügig, Kanalhöhe 28 mm

Artikelnummer: 7400256



## Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände	1
Anzahl der Züge	2 St.
Bodenblech	ja
Einsatzbereich	estrichüberdeckt
Entkoppelbar	nein
Kanalbreite min.	190 mm
Kanalhöhe min.	28 mm
Nutzquerschnitt	4629 mm <sup>2</sup>
Oberteil abnehmbar	ja
Querschnitt Zug a	1923 mm <sup>2</sup>
Querschnitt Zug b	2706 mm <sup>2</sup>