

Technisches Datenblatt

Unterflurkanal, 2-teilig, 2-zügig, Kanalhöhe 48 mm

Artikelnummer: 7400269



Unterflurkanal (2-teilig) zur Verlegung von Kabeln und Leitungen in estrichüberdeckten Unterflur-Systemen nach EN 50085-2-2. Abnehmbarer und durchgängig aufrastbarer Kanaldeckel. Mit Trennsteg im Kanalunterteil. Die profilierten Seitenwände bieten eine Rastfunktion, um den Kanaldeckel auf das Kanalunterteil zu rasten. Die Versteifungssicken im Kanaldeckel dienen zur Stabilisierung.



- St** Stahl
- FS** bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7400269
Typ	S2 25048-2
Bezeichnung 1	Unterflurkanal, 2-teilig
Bezeichnung 2	2-zügig
Hersteller	OBO
Dimension	2000x250x48
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	414,565 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

Abmessungen

Länge	2.000 mm
Breite	250 mm
Höhe	48 mm
Maß a	110 mm
Maß b	140 mm
Maß h	48 mm

Technisches Datenblatt

Unterflurkanal, 2-teilig, 2-zügelig, Kanalhöhe 48 mm

Artikelnummer: 7400269



Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände	1
Anzahl der Züge	2 St.
Bodenblech	ja
Einsatzbereich	estrichüberdeckt
Entkoppelbar	nein
Kanalbreite min.	250 mm
Kanalhöhe min.	48 mm
Nutzquerschnitt	10960 mm ²
Oberteil abnehmbar	ja
Querschnitt Zug a	4784 mm ²
Querschnitt Zug b	6176 mm ²