

Technisches Datenblatt

Unterflurkanal, 2-teilig, 2-zügelig, Kanalhöhe 58 mm

Artikelnummer: 7400271



Unterflurkanal (2-teilig) zur Verlegung von Kabeln und Leitungen in estrichüberdeckten Unterflur-Systemen nach EN 50085-2-2. Abnehmbarer und durchgängig aufrastbarer Kanaldeckel. Mit Trennsteg im Kanalunterteil. Nur mit der UZD250-4/350-4 kompatibel. Die profilierten Seitenwände bieten eine Rastfunktion, um den Kanaldeckel auf das Kanalunterteil zu rasten. Die Versteifungssicken im Kanaldeckel dienen zur Stabilisierung.



- St** Stahl
- FS** bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7400271
Bezeichnung 1	Unterflurkanal, 2-teilig
Bezeichnung 2	2-zügelig
Hersteller	OBO
Dimension	2000x250x58
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	433,453 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

Abmessungen

Länge	2.000 mm
Breite	250 mm
Höhe	58 mm
Maß a	110 mm
Maß b	140 mm
Maß h	58 mm

Technisches Datenblatt

Unterflurkanal, 2-teilig, 2-zügelig, Kanalhöhe 58 mm

Artikelnummer: 7400271



Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände	1
Anzahl der Züge	2 St.
Befestigungsart Montage-System	Boden
Bodenblech	ja
Einsatzbereich	estrichüberdeckt
Entkoppelbar	nein
Kanalbreite min.	250 mm
Kanalhöhe min.	58 mm
Nutzquerschnitt	13300 mm ²
Oberteil abnehmbar	ja
Querschnitt Zug a	5800 mm ²
Querschnitt Zug b	7500 mm ²