

Technisches Datenblatt

Unterflurkanal, 2-teilig, 3-zügelig, Kanalhöhe 58 mm

Artikelnummer: 7400283



Unterflurkanal (2-teilig) zur Verlegung von Kabeln und Leitungen in estrichüberdeckten Unterflur-Systemen nach EN 50085-2-2. Abnehmbarer und durchgängig aufrastbarer Kanaldeckel. Mit Trennsteg im Kanalunterteil. Nur mit der UZD250-4/350-4 kompatibel.

Die profilierten Seitenwände bieten eine Rastfunktion, um den Kanaldeckel auf das Kanalunterteil zu rasten. Die Versteifungssicken im Kanaldeckel dienen zur Stabilisierung.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7400283
Bezeichnung 1	Unterflurkanal, 2-teilig
Bezeichnung 2	3-zügelig
Hersteller	OBO
Dimension	2000x250x58
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	478,987 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

Abmessungen

Länge	2.000 mm
Breite	250 mm
Höhe	58 mm
Maß a	90 mm
Maß b	70 mm
Maß h	58 mm

Technisches Datenblatt

Unterflurkanal, 2-teilig, 3-zügelig, Kanalhöhe 58 mm

Artikelnummer: 7400283



Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände	2
Anzahl der Züge	3 St.
Befestigungsart Montage-System	Boden
Bodenblech	ja
Einsatzbereich	estrichüberdeckt
Entkoppelbar	nein
Kanalbreite min.	250 mm
Kanalhöhe min.	58 mm
Nutzquerschnitt	13224 mm ²
Oberteil abnehmbar	ja
Querschnitt Zug a	4670 mm ²
Querschnitt Zug b	3884 mm ²