

# Technisches Datenblatt

## Aluminiumrohr, ohne Gewinde

Artikelnummer: 2046008



Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand.



**Alu** Aluminium

### Stammdaten

Artikelnummer	2046008
Typ	S63W ALU
Bezeichnung 1	Aluminiumrohr
Bezeichnung 2	ohne Gewinde
Hersteller	OBO
Dimension	Ø63, 3000mm
Werkstoff	Aluminium
Kleinste VK-Einheit	15
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	88,394 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


# Technisches Datenblatt

Aluminiumrohr, ohne Gewinde


Artikelnummer: 2046008



## Abmessungen



Länge	3.000 mm
Maß D	63 mm
Maß L	3.000 mm
Maß M	M63
Maß t	1,7 mm



## Technische Daten

Aufputz	ja
Ausführung Rohre	starr ohne Gewinde

# Technisches Datenblatt

Aluminiumrohr, ohne Gewinde

Artikelnummer: 2046008



## Technische Daten

Betoninstallation	ja
Biegeverhalten	starr
Druckfestigkeit	schwer (1250 N)
Gebrauchstemperatur max.	+ 250 °C
Gebrauchstemperatur min.	- 45 °C
Hohlwandinstallation	ja
Installation auf Holz	ja
Installation im Erdreich	ja
Installation im Freien	ja
Klassifizierungscode	44561
Maschinen und Anlageinstallation	ja
Mit Muffe	nein
Oberfläche gebürstet	nein
Oberfläche poliert	nein
Schlagfestigkeit	schwer (2,0 kg/300 mm)
Temperatureinsatzbereich max.	250 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-45 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heiasphalt)	ja
Unterflurinstallation (Estrich)	ja
Unterputz	ja