


Technisches Datenblatt

Trägerklammer, mit Rohraufnahme unten

Artikelnummer: 1488637



Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Geschlossene Rohraufnahme unten. Befestigung an Stahlträgern durch Aufschlagen.



St Stahl

ZL Zinklamelle

Stammdaten

Artikelnummer	1488637
Typ	SCVPC 14-20 D25
Bezeichnung 1	Trägerklammer
Bezeichnung 2	mit Rohraufnahme unten 20-25mm
Hersteller	OBO
Dimension	14-20mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Zinklamelle
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	5,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Trägerklammer, mit Rohraufnahme unten

Artikelnummer: 1488637



Abmessungen



Länge	92 mm
Breite	45 mm
Höhe	36 mm
Maß L	90 mm

Technische Daten

Anschlussart/-bauteil	Rohr/Kabel
Befestigungsart	klemmen
Flanschdicke F max.	20 mm
Flanschdicke F min.	14 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.	25 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.	20 mm
Scharnier justierbar	nein
Scharnierend	nein