
Technisches Datenblatt

Kleinverteiler 5 Teilungseinheiten, leer, Polycarbonat







- je 4 Ausbrechöffnungen Ø 20 mm oben und unten
- je 1 Kombiausbrechöffnung Ø 20/25 mm oben und unten
- 4 Schraubenabdeckkappen Nennstrom 40A

Verlustleistung bei 40K 19W























Polycarbonat

Artikelnummer	2008864
Тур	SDB 05L PC
Bezeichnung 1	Kleinverteiler
Bezeichnung 2	ohne Klemmleiste, für 5 TE
Hersteller	OBO
Dimension	190x150x125
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	78,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen		
	Länge	191 mm
	Breite	151 mm
	Höhe	126 mm

Stammdaten

Technisches Datenblatt

Kleinverteiler 5 Teilungseinheiten, leer, Polycarbonat



Artikelnummer: 2008864

Technische Daten		
	Anbaumöglichkeit	ja
	Anzahl der Reihen	1
	Art der Abdeckung	Deckel
	Ausführung Deckel Kleinverteiler	mit Ausschnitt
	DIN-Schiene	ja
	Einbauort	geschützter Außenbereich
	EMV-Ausführung	nein
	Glühdrahtprüfung	850 °C
	Mit Montageplatte	nein
	Mit Schloss	nein
	Montageart Installationskleinverteiler	Aufbau
	Nennisolationsspannung AC	1000 V
	Nennisolationsspannung DC	1500 V
	Nennspannung	400 V
	Nennstrom	40 A
	Schutzart	IP66
	Schutzgrad IK-Code	IK08
	Transparenter Deckel	ja