

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube M12 A4

Artikelnummer: 6418276



Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.




A4	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6418276
Typ	SKS 12x130 A4
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Bezeichnung 2	mit Mutter und Scheiben
Hersteller	OBO
Dimension	M12x130
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	14,08 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen



Länge	130 mm
Maß d	12 mm
Maß L	130 mm

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube M12 A4

Artikelnummer: 6418276



Technische Daten

Festigkeitsklasse	A4-70
Gewinde	M 12 x 130
Gewinde metrisch	12
Gewindesteigung	1,75 mm
Mit Mutter	ja
Mit Unterlegscheibe	ja
Schlüsselweite	19
Vollgewinde	ja