Technisches Datenblatt

Sechskantschraube M6 F

Artikelnummer: 3156524



Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.



 ϵ

St

Stahl

F

feuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	3156524
Тур	SKS 6x30 F
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Bezeichnung 2	mit Mutter und Scheiben
Hersteller	OBO
Dimension	M6x30
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	feuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN 267, Teil 10
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,097 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen



Länge	30 mm
Maß d	6 mm
Maß L	30 mm

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube M6 F

Artikelnummer: 3156524



Technische Daten		
I	Festigkeitsklasse	5.6
	Gewinde	M 6 x 30
	Gewinde metrisch	6
	Gewindesteigung	1 mm
	Mit Mutter	ja
	Mit Unterlegscheibe	ja
	Schlüsselweite	10
No.	Vollgewinde	ia