

Technisches Datenblatt

Tellerkopfschraube für Dachhaken

Artikelnummer: 5901800



Tellerkopfschraube zum Befestigen von Dachhaken an Dachsparren bei der Montage von Photovoltaik-Modulen auf Schrägdächern. Passender Schlüssel Torx 40.



A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	5901800
Typ	TKS 8x100 A2
Bezeichnung 1	Tellerkopfschraube
Bezeichnung 2	für Schrägdachsystem
Hersteller	OBO
Dimension	8x100
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,377 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt


Tellerkopfschraube für Dachhaken

Artikelnummer: 5901800



Abmessungen

Länge	100 mm
Maß D	8 mm
Maß G	0 mm
Maß L	103,4 mm
Maß L1	0 mm



Technische Daten

Gehärtet	ja
Kopfdurchmesser	20 mm
Kopfform	Tellerkopf
Schaftdurchmesser	5,2 mm
Schraubensystem	Torx
Zweigängig	ja