

# Technisches Datenblatt

## Tellerkopfschraube für Dachhaken

Artikelnummer: 5901804



Tellerkopfschraube zum Befestigen von Dachhaken an Dachsparren bei der Montage von Photovoltaik-Modulen auf Schrägdächern. Passender Schlüssel Torx 40.



**A2** Edelstahl, rostfrei

### Stammdaten

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Artikelnummer       | 5901804                    |
| Typ                 | TKS 8x200 A2               |
| Bezeichnung 1       | Tellerkopfschraube         |
| Bezeichnung 2       | für Schrägdachsystem       |
| Hersteller          | OBO                        |
| Dimension           | 8x200                      |
| Werkstoff           | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Kleinste VK-Einheit | 50                         |
| Mengeneinheit       | Stück                      |
| Gewicht             | 4,452 kg                   |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.                 |

# Technisches Datenblatt

## Tellerkopfschraube für Dachhaken

Artikelnummer: 5901804



### Abmessungen

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 200 mm   |
| Maß D  | 8 mm     |
| Maß G  | 0 mm     |
| Maß L  | 203,4 mm |
| Maß L1 | 0 mm     |



### Technische Daten

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Kopfdurchmesser   | 20 mm      |
| Kopfform          | Tellerkopf |
| Schaftdurchmesser | 5,2 mm     |
| Schraubensystem   | Torx       |