

Technisches Datenblatt

TP-Stiel/Wand- und Stielausleger FT

Artikelnummer: 6364683



TP-Stiel/ Ausleger zur Befestigung an waagerechten Betondecken und an Wänden.
Wird das Profil an der Decke befestigt oder wird das Profil zur Kopfverstärkung gegeneinander geschraubt so ist aus Stabilitätsgründen immer das Distanzstück Typ DS 4 einzusetzen.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6364683
Typ	TPSA 195 FT
Bezeichnung 1	TP-Stiel/ Wand + Stielausleger
Bezeichnung 2	Einsatz als Stiel und Ausleger
Hersteller	OBO
Dimension	B195mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	40 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

TP-Stiel/Wand- und Stielausleger FT

Artikelnummer: 6364683



Abmessungen



Länge	195 mm
Breite	60 mm
Höhe	120 mm
Maß B	60 mm
Maß H	120 mm
Maß L	195 mm

Technische Daten

Ausführung	Wand- und Stielausleger
F in kN	1 kN
Funktionserhalt	nein
für Breite max.	150 mm
für Breite min.	150
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein

Belastungskennwerte Dübel für TP-Ausleger

Wandbefestigung	Maximale Belastung [kN]			
	Auslegerbreite [mm]			
Dübel Typ	145	195	245	345
BZ3 10x90/0-30	1,00	0,93	0,60	0,68

Die Tragfähigkeitsangaben erhöhen sich um ein Vielfaches beim Einsatz im ungerissenen Beton. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!