

# Technisches Datenblatt

## Kabelabzweigkasten T40 mit Ausschlageinführungen, mit Klemmleiste

Artikelnummer: 2007904



Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Quadratische Form mit Ausschlageinführungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Mit festsitzendem Klemmdeckel. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.

Lichte Innenmaße: 77x77x46 mm



**PP** Polypropylen

### Stammdaten

Artikelnummer	2007904
Typ	T 40 M20 KL
Bezeichnung 1	Kabelabzweigkasten
Bezeichnung 2	Einführung M20 + Klemmleiste
Hersteller	OBO
Dimension	90x90x52
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	8,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Kabelabzweigkasten T40 mit Ausschlageinführungen, mit Klemmleiste

Artikelnummer: 2007904



### Abmessungen



Länge	90 mm
Breite	90 mm
Höhe	52 mm

### Technische Daten

Anreihbar	ja
Anzahl der Einführungen	7
Anzahl der Klemmen	5
Art der Einführung_	Einsteckdichtung
Art der Einführung	Verschraubung
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung $U_i$	500 V
Bestückung	ohne
Deckel	nicht transparent
Deckelbefestigung	aufrastend
Einführung von Hinten	ja
Einführungen	7 x Ø20
Explosionsgeprüfte Ausführung	nein
flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form	quadratisch
Funktionserhalt	ohne
für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Glasfaserverstärkt	nein
Halogenfrei	ja
Lichte Innenmaße	77x77x46 mm
Mit Abschirmung	nein
Mit Deckel	ja
Montageart	Wand-/ Deckenmontage
Nennquerschnitt min.	4 mm <sup>2</sup>
Nennspannung	500 V
Plombierbar	ja
Schutzart	IP67
Schutzgrad IK-Code	IK07
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C

# Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T40 mit Ausschlageinführungen, mit Klemmleiste

Artikelnummer: 2007904



## Technische Daten

Witterungsbeständig | nein