

# Technisches Datenblatt

## Verbindungselement 48 mm

Art.-Nr. 7399898



Zur Verbindung von Unterflur-Installationskanälen bei Im-Beton-Anwendung.  
Mit zwei verstellbaren Aufnahmen für Nivelliereinheiten IBNEV.

<b>St</b>	Stahl
<b>FS</b>	bandverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	7399898
Typ	IBVE 35048
Bezeichnung 1	Verbindungselement
Bezeichnung 2	für Kanal 35048
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	161,50 kg/100 St.

### Technische Daten

	Länge	432,00 mm
	Breite	105,00 mm
	Höhe	86,00 mm
	Maß B	380,00 mm
	Maß h	48,00 mm
	Ausführung	Lasche
	Geeignet für Dehnungsfuge	<input type="checkbox"/>
	Kanalbreite	350,00 mm
	Kanalhöhe	48,00 mm
	Mit Potenzialausgleich	<input checked="" type="checkbox"/>