



Hängestiel (U-Profil) in der Abmessung 70 x 50 mm mit angeschweißter Kopfplatte.
Zur Befestigung an waagerechten Betondecken und Stahlträgern. Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 61.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6339263
Typ	US 7 K 180 FT
Bezeichnung 1	Hängestiel
Bezeichnung 2	mit angeschweißter Kopfplatte
Hersteller	OBO
Dimension	70x50x1800
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	843 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

US 7-Hängestiel FT

Artikelnummer: 6339263




Abmessungen



Länge	1.800 mm
Breite	70 mm
Höhe	50 mm
Maß L	1.800 mm

Belast



Belast

Max. Bel
Die Tab
Die ange
achten!

Technische Daten

Ausführung	U-Profil
Auslegerlänge 200	7,5 kN
Auslegerlänge 400	4,2 kN
Auslegerlänge 600	2,9 kN
Funktionserhalt	ja
Materialstärke	4 mm
maximale Zugbelastung	11 kN