

Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 60110

Artikelnummer: 6191778



Außeneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Artikelnummer | 6191778 |
| Typ | WDK HA60110SW |
| Bezeichnung 1 | Außeneckhaube |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 60x110 |
| Farbe | tiefschwarz; RAL 9005 |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Kleinste VK-Einheit | 2 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 13,226 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

Abmessungen

| | |
|--------|--------|
| Länge | 100 mm |
| Breite | 60 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Maß a | 100 mm |
| Maß H | 60 mm |

Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 60110

Artikelnummer: 6191778



Technische Daten

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Ausführung | Haubenformteil |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| Funktionserhalt | nein |
| für Kanal-Abmessung | 40 x 60 |
| Halogenfrei | nein |
| Kanaltiefe | 40 mm |
| Schutzfolie | nein |
| Selbstverlöschend | ja |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Winkelbereich max. | 90 mm |
| Winkelbereich min. | 90 mm |